



KN22N

Klemmen QuickConnect N 22Klemmstellen

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1 P
Polart	1 P

Funktion

Geeignet für flexible Leiter	Ja
------------------------------	----

Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	34 mm
Höhe installiertes Produkt	33 mm
Breite installiertes Produkt	90 mm

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	0.021 kg
Farbe	blau

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse	1.5...25 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1.5...25 mm ²

Einstellungen

Klemmenart	N-Klemme
------------	----------

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein