



KXA04NH

## Durchgangsklemme-Neutral 4mm<sup>2</sup>, 800V-32A, Schraubtechnik

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart auf Tragschiene nach DIN EN 50022

#### Strom

Nennstrom 32 A

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 6 mm

Höhe installiertes Produkt 48.5 mm

Breite installiertes Produkt 44.5 mm

#### Werkstoff

Farbe blau

Farbe blau

Werkstoff Polyamid (PA)

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0,5 - 4mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0,5 - 6mm<sup>2</sup>

Klemmenquerschnitt 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussart Schraubtechnik

#### Einstellungen

Klemmenart Durchgangsklemme

#### Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen