



KXB04E

## Schutzleiterklemme 4mm<sup>2</sup>, Schraubtechnik

### Technische Merkmale

#### Strom

|           |     |
|-----------|-----|
| Nennstrom | 0 A |
|-----------|-----|

#### Abmessungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Tiefe installiertes Produkt  | 6 mm    |
| Höhe installiertes Produkt   | 48.5 mm |
| Breite installiertes Produkt | 51 mm   |

#### Leistung

|  |     |
|--|-----|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom                                    | 1 W |
| Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol | 1 W |

#### Werkstoff

|           |               |
|-----------|---------------|
| Farbe     | grün/gelb     |
| Farbe     | grün          |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |

#### Anschluss

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Klemmenquerschnitt | 6 mm <sup>2</sup> |
|--------------------|-------------------|

#### Normen

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Europäische Direktive WEEE | betroffen |
|----------------------------|-----------|

#### Sicherheit

|               |      |
|---------------|------|
| REACH-konform | Nein |
| RoHS-konform  | Ja   |