



KXB70E

Schutzleiterklemme 70mm², Schraubtechnik

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	DIN-Schiene
------------	-------------

Strom

Nennstrom	0 A
-----------	-----

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	24 mm
Höhe installiertes Produkt	81.2 mm
Breite installiertes Produkt	75.2 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	1 W

Werkstoff

Farbe	grün/gelb
Farbe	grün
Werkstoff	Polyamid (PA)

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	16 - 70mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 - 70mm ²

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------