



KYA02LH4

Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN-Schiene

Strom

Nennstrom 24 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 5 mm

Höhe installiertes Produkt 38.1 mm

Breite installiertes Produkt 72.4 mm

Werkstoff

Farbe steingrau

Farbe dunkelgrau

Werkstoff Polyamid (PA)

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen