



KYA04E2

Schutzleiterklemme 4mm² , 2 Anschlüsse, Stecktechnik

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN-Schiene

Strom

Nennstrom 0 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 6 mm

Höhe installiertes Produkt 38.15 mm

Breite installiertes Produkt 51 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol 1 W

Werkstoff

Farbe grün/gelb

Farbe grün

Werkstoff Polyamid (PA)

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen