



KYA04LH4

**Durchgangsklemme 4mm<sup>2</sup>-Phase, 800V-32A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 32 A

**Abmessungen**

Höhe 38,15 mm

Breite 82,20 mm

Tiefe 6 mm

**Installation, Montage**

Montage auf DIN Schiene

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.13 - 6 mm<sup>2</sup>

**Werkstoff**

Farbe Grau

Werkstoff Polyamid (PA)