



KYA10LH2

Durchgangsklemme 10mm²-Phase, 800V-57A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN-Schiene

Strom

Nennstrom 57 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 10 mm

Höhe installiertes Produkt 50.5 mm

Breite installiertes Produkt 72.5 mm

Werkstoff

Farbe steingrau

Farbe dunkelgrau

Werkstoff Polyamid (PA)

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen