



KYB10LH

Durchgangsklemme-Phase 10mm², 800V-57A, Stecktechnik

Technische Merkmale

Strom

Nennstrom	57 A
-----------	------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	10 mm
Höhe installiertes Produkt	47.5 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm

Werkstoff

Farbe	steingrau
Farbe	dunkelgrau
Werkstoff	Polyamid (PA)

Anschluss

Klemmenquerschnitt	10 mm ²
--------------------	--------------------

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja