



L2222



Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 20mm L=0,5m lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel	Ja
----------	----

Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
---------------------------	------------

Strom

Kriechstromfest	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Länge	500 mm
Schlitzbreite	8 mm
Stegbreite	4.5 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	ohne
------------------	------

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	18
Lichter/innerer Querschnitt	154 mm ²
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	13
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	20

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Temperatur

Umgebungstemperatur	-25...90 °C
---------------------	-------------