



L2755VERZ



Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech LFS 30x45mm verzinkt

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 30 mm

Kanalbreite 45 mm

Maß a 170 mm

Maß b 100 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche verzinkt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C