



L27569010



T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 30x45mm reinweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Geschraubt
------------	------------

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Abmessungen

Kanalhöhe	30 mm
Kanalbreite	45 mm
Maß a	340 mm
Maß b	302 mm
Maß c	150 mm
Maß d	170 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	lackiert

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Zubehör

Formteilausführung	Unterteil und Oberteil
--------------------	------------------------

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...90 °C
--------------------	------------