




L2756VERZ



**T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 30x45mm verzinkt**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geschraubt

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe	30 mm
Kanalbreite	45 mm
Maß a	340 mm
Maß b	302 mm
Maß c	150 mm
Maß d	170 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Zubehör**

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

**Normen**

Europäische Richtlinie RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart IP30

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C