



L27799010



## T-Stück schnittkaschierend aus PVC zu Eckkanal EK 40x40mm reinweiß

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Kanalhöhe	40 mm
Kanalbreite	40 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

#### Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

#### Einstellungen

Winkelbereich	90 °
---------------	------

#### Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

#### Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

#### Sicherheit

Schutzart	IP40
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

#### Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------