



L69119016



Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geschraubt

Abmessungen

Höhe innen	49 mm
Kanalhöhe	142 mm
Länge	293 mm
Breite Einbaumaß	54 mm
Kanalbreite	150 mm
Maß a	293 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl, Gips
Oberfläche lackiert

Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel) 90 °

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 2646 mm²

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteileausführung Unterteil und Oberteil

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30 - E 60