



L87619010



**Inneneck aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geschraubt

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Produktkompatibilität FB

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 82 mm

Kanalbreite 130 mm

Maß a 240 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

**Werkstoff**

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochanlagen Ohne Bodenlochanlage

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart IP20

REACH-konform Nein

RoHS-konform Ja

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Halogenfrei                   | Nein       |
| Schlagfestigkeit              | IK07       |
| <b>Verwendung Bedingungen</b> |            |
| Betriebstemperatur            | -5...60 °C |