



L87657035



Flachwinkel aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geschraubt

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität FB

Abmessungen

Kanalhöhe 82 mm

Kanalbreite 130 mm

Maß a 176 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

Sicherheit

Schutzart IP20

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C