



LD047

Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	3 P
Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Ausführung

Anzahl Module	4.5
---------------	-----

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	0 / 400 V
Frequenz	50 Hz

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
-------------------------	------

Strom

Nennstrom	16 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 16 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	56 mm
Höhe installiertes Produkt	72 mm
Länge	62 mm
Breite installiertes Produkt	79 mm
Sammelschienenabstand	35 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	8.7 W
---------------------------------------	-------

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	24 g
Werkstoff	Kunststoff

Anschluss

Klemmenart bei den Eingängen	Käfigklemmen
------------------------------	--------------

Lieferumfang

Mit Abdeckung	Ja
---------------	----

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...55 °C
Höhe über N.N.	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-25...55 °C
