



LF1501509011

Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm graphitschwarz

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 15 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 15 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
0.5 1

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
0.5 mit/ohne Geräteeinbau 1

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 150 mm²

Ausstattung

Kammeranzahl 1

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C

