



Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x20mm lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Bodenlochung
------------	--------------

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	18 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	19 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	1
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	1

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	228 mm ²
-----------------------------	---------------------

Ausstattung

Kammeranzahl	1
--------------	---

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

LF2002007035



Sicherheit

Schutzart	IP30
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------