



LF2002068014

Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 20x20mm braun

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet und Schraubbar

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 20 mm

Kanalbreite 19 mm

Werkstoff

Farbe braun

RAL Farbe RAL 8014 - Sepiabraun

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C