



LF2003507035



Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Bodenlochung

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 20 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 33 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 2

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 2

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 440 mm²

Ausstattung

Kammeranzahl 1

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------

Schlagfestigkeit	IK07
------------------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------