



LF2003509011

**Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm graphitschwarz**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Bodenlochung

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 20 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 33 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 2

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 2

**Deckel, Tür**

Deckelausführung vormontiert

**Werkstoff**

Farbe graphitschwarz

RAL Farbe RAL 9011 - Graphitschwarz

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 440 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Kammeranzahl 1

**Normen**

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

---

Schutzart IP30

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur -5...60 °C

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur -5...65 °C