



LF2003509016



Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Bodenlochung
------------	--------------

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	20 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	33 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	2
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	2

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	440 mm ²
-----------------------------	---------------------

Ausstattung

Kammeranzahl	1
--------------	---

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit	
Schutzart	IP30
Schlagfestigkeit	IK07
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5...60 °C
Temperatur	
Umgebungstemperatur	-5...65 °C