



LF3003007035



Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm lichtgrau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Abmessungen

Kanalhöhe	30 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	30 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	3
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	3

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	720 mm ²
-----------------------------	---------------------

Ausstattung

Kammeranzahl	1
--------------	---

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5...60 °C
Temperatur	
Umgebungstemperatur	-5...65 °C