




LF3003039016



Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Durch Oberteil

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 30 mm

Kanalbreite 30 mm

Maß a 30 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...65 °C