



LF3003059016



## Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF

#### Abmessungen

Kanalhöhe 30 mm

Kanalbreite 30 mm

Maß a 60 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

#### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C