



LF3003089016



## T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Abmessungen

Kanalhöhe 30 mm

Kanalbreite 30 mm

Maß a 130 mm

Höhe 30 mm

Breite 30 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

#### Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

#### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C