



LF3004509011

## Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x45mm graphitschwarz

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

#### Abmessungen

Kanalhöhe 30 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 45 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad  
0.5 5

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad  
0.5 mit/ohne Geräteeinbau 5

#### Deckel, Tür

Deckelausführung lose

#### Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 1010 mm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

Kammeranzahl 1

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP30

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

#### Temperatur

