



LF3004539011

Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x45mm graphitschwarz

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Durch Oberteil

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 30 mm

Kanalbreite 45 mm

Maß a 30 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe graphitschwarz

RAL Farbe RAL 9011 - Graphitschwarz

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...65 °C