



LF3004549011

Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x45mm graphitschwarz

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 30 mm

Kanalbreite 45 mm

Maß a 60 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C