




LF3004559016



Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF

Abmessungen

Kanalhöhe 30 mm

Kanalbreite 45 mm

Maß a 60 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C