



LF3004587035



**T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 30x45mm lichtgrau**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Durch Oberteil

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe 30 mm

Kanalbreite 45 mm

Maß a 130 mm

Höhe 30 mm

Breite 45 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...90 °C

**Temperatur**

Umgebungstemperatur -5...65 °C