



LF3006007035



**Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm lichtgrau**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

**Abmessungen**

Kanalhöhe 30 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 57 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 28 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 7

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 7

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 1500 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 2

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart	IP30
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

---

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

---

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------