



LF3006009016



Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 30 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 57 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 28 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 7

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 7

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 1500 mm²

Ausstattung

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 2

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...65 °C