



LF3006089016



## T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x57mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Abmessungen

Kanalhöhe 30 mm

Kanalbreite 57 mm

Maß a 170 mm

Höhe 30 mm

Breite 57 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

#### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C