



LF4004007035



Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm lichtgrau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 40 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 40 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
0.5 6

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
0.5 mit/ohne Geräteeinbau 6

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 900 mm²

Ausstattung

Kammeranzahl 1

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5...60 °C
Temperatur	
Umgebungstemperatur	-5...65 °C