



LF4004089016



T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 40 mm

Kanalbreite 40 mm

Maß a 170 mm

Höhe 40 mm

Breite 40 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C