



LF4006007035



**Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm lichtgrau**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

**Abmessungen**

Kanalhöhe 40 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 57 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 28 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 7

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 7

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 1500 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1 / 2

Klammern pro Meter 2

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart	IP30
Schlagfestigkeit	IK07
<b>Verwendung Bedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-5...60 °C
<b>Temperatur</b>	
Umgebungstemperatur	-5...65 °C