



LF4006009011

**Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm graphitschwarz**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

**Abmessungen**

Kanalhöhe 40 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 57 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 28 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 7

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 7

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 1500 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1 / 2

Klammern pro Meter 2

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart IP30

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur

-5...60 °C

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur

-5...65 °C