



LF4006039016

## Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x57mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Durch Oberteil

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF

#### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

#### Abmessungen

Kanalhöhe 40 mm

Kanalbreite 60 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur

-5...90 °C

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur

-5...65 °C