



LF4006089016



T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Durch Oberteil
------------	----------------

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Abmessungen

Kanalhöhe	40 mm
Kanalbreite	57 mm
Maß a	170 mm
Höhe	40 mm
Breite	57 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

Werkstoff

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff	ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit	IK07
------------------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...90 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------