



LF6006009016



**Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x60mm verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Bodenlochung

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

**Abmessungen**

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 57 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 28 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 12

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 12

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 2690 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1 / 2

Klammern pro Meter 2

**Normen**

---

Zulassungen	EN50085-2-1
-------------	-------------

---

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP30
-----------	------

---

Schlagfestigkeit	IK07
------------------	------

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------