



LF6009087035



T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 60x90mm lichtgrau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 90 mm

Maß a 190 mm

Höhe 60 mm

Breite 90 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C