



LF6011009001



Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm cremeweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Bodenlochung
------------	--------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	110 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	60 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	23
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	23

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

Werkstoff

Farbe	cremeweiß
RAL Farbe	RAL 9001 - Cremeweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	5460 mm ²
-----------------------------	----------------------

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	3
Kammeranzahl	1 / 4
Klammern pro Meter	2

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
-------------	-------------

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...65 °C