



LF6011059016



Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Kompatibilität

Produktkompatibilität	LF, LFF, FB
-----------------------	-------------

Abmessungen

Kanalhöhe	61 mm
Kanalbreite	110 mm
Maß a	140 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

Werkstoff

Oberfläche	unbehandelt
------------	-------------

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 °
---------------	------

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

Sicherheit

Schlagfestigkeit	IK07
------------------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------