



LF6011089016



T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH/FB 60x110mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, FB

Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Kanalbreite 110 mm

Maß a 190 mm

Höhe 60 mm

Breite 110 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Ja

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C