



LF6015009016



**Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x150mm verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

**Abmessungen**

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 150 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 85 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 30

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 30

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 7122 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl der festen Trennwände 0

Anzahl steckbare Trennwände 3

Kammeranzahl 1 / 4

Klammern pro Meter 2

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart IP30

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur

-5...60 °C

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur

-5...65 °C