



LF6015089016



## T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Kanalbreite 150 mm

Maß a 250 mm

Höhe 60 mm

Breite 150 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C