



LF6019007035



Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x190mm lichtgrau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	190 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	110 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	38
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	38

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 9060 mm²

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	3
Kammeranzahl	1 / 4
Klammern pro Meter	2

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C